



BELISLASER

Hydrafacial With Skin Tester 2 In 1 Machine سرهف

تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrafacial Skin Tester 2 in 1 machine, Nd yag Laser and Pico Laser machine, HIFU and Vaginal HIFU machine, CO2 Laser Fractional Machine, Hair Growth Machine, خلى

BELISLASER

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

ف ف آلملاع اهب فرتعم ةكرشلل ه Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd. ةكرشلل ف فوق روضح اهلو ، ةمدقتملاو ةركتبملا ةللمحتلا ةبطللا ةدعلا ةنصت لاجم ةزهجال نم ةلماش ةعومجم مدقن نحن . ةنيئاللا اكرمأو ةببونجال اكرمأو ابورأو ، فيوجللو ، ةيويدارلا ةاددرتلاو ، ينورتكللال ءوضلاو ، IPL ةزهجأ كلذ في امب ، ةروطتملا نوبركلا ديسكأ يثا رزليو ، ءوضلل ثعابلا يئانثلا مامصل رزليو ، Nd-YAG رزليو انتاعيبم ةكبش دتمت . ةرشلل ليلحت ةمطنأو رزليولوبلل ةمطنأو ، يئانجللا في صصخم كرامجل ليكوب ةمومدم ، اينابسأو يلششتو كئيسكملا ربع ءضانلا معد ريوفوتل نيئيلحم نيسدنهم عم نواعتن . لاثملا Cofepris ةداهشو كئيسكملا ةلاعفو ةقوئوم ةمدخلع انئالعم لوصح نمضي امم ، عيبلا دعب امل يئانثتسا ينف



Hydrofacial Machine With Facial Skin Analyzer And Skin Tester

رصدنعال مقرر: BL-505



مقدم

Advanced facial skin analyzer with AI diagnostics, hydrofacial treatment, and multi-spectral imaging for professional skincare. Customizable RF, ultrasound, and ion therapy.

دیزمالا فرعا

Parameter	Specification
Vacuum range	800mmHg
Output control	Touch screen & handle switch
Golden RF	10 levels of energy adjustment
Electrophoresis	1MHZ (10 levels of energy adjustment)
Ultrasound	1MHZ (10 levels of energy adjustment)
Ice-sealed refrigeration head	Water cooling & air cooling (10 levels of energy adjustment)
High frequency shovel knife	25KHZ (10 levels of energy adjustment)
Ion Airbrush Pen	2000mmHg
Interface	10.1 inch touch screen
Input voltage	100-240V 50-60HZ 150AV

هجولا قرشب ليلحت زاهج عم يئاملا هجولا قرشب ليلحت زاهج قرشبلا رابتخا زاهج

BL-504 :رصنعل مقرر



عمدقم

لاشيفورديه زاهجو هجولا قرشب ليلحت زاهج
دوزم 1 في 7 قرشبلا بةيانعلل يفارتحا زاهج
تادرتل عفرو يغانطصالا ءاكذلا ليلحتب
قوف تاجوملاب تاجالعل او ءيكلساللا
ةحصلا تاجتتملاو تادايعلل ءيتوصل

ديزملا فرع

عملعلما	تافصاوملا
ةقاطلا	250W
يبهركلا دهجلا	تلفو 100/تلفو 110/تلفو 220
ةشاشلا محج	ةصوب 10.1
غارفل طفش	قبتز مم 800
جالعل صابقم	عطق 7
ةيتوصل قوف تاجوملاب فيطننتلا زاهج ددرت	زتره وليك 25
ةيتوصل قوف تاجوملاب ددرت	زتره اجم 1
ةينويلا ءعاقفلا ءراح ءجرد قاطن	ليدعتلل لباق $25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
ةنخاسلاو ءدربلا ءرطملا ءراح ءجرد قاطن	$-10^{\circ}\text{C} \sim -1^{\circ}\text{C}$ (ءاوله او ءاملا ديربت)، $40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
ةنيكاملا داعبأ	مس 40.8 * 26 * 48
ةنيكاملا نزو	مك 12
ءوبعل داعبأ	مس 51*39*62
ءوبعل نزو	مك 14
اريماكلا ءقد	لسكب نويلم 25
قرشبلا ليلحت فئاظو	بابشلا بحو ءبوطرلا تايوتسمو ءيساسلاحو تيزلا يوتحمو ءنوشخلالو ءنولملا عقبلاو ماسملاو ديءاجتلا
ءوضلا تايئقت	ءيجسفنبلا قوف ءغشالا ءوض، عطاقت مبطقتسم ءوض، يسايقي صيبأ ءوض



Belislaser

ة، قئافال اءءولونكءة لاءقطنم ، ناءوم قءرط ، 38 مقرر
نصلال ، وشنغنشء

